


geçmeli burç CQH-15-QS-12

Ürün numarası: 177721

FESTO

CQ 'dan QS-bağlantısını kurabilmek için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç CQ-15
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik nipel QS-12
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	POM