


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIES-Q8B-NS-K-L

Ürün numarası: 178292

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Karşılık geldiği norm | EN 60947-5-2 |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 1.5 mm |
| Garantili anahtarlama mesafesi | 1.2 mm |
| Azaltma faktörleri | Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,55 Çelik parça 37 = 1,0 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...70 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0.07 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Normalde açık kontak |
| Maks. anahtarlama frekansı | 3500 hz |
| Maks. anahtarlama frekansı DC | 1500 hz |
| Maks. çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşüşü | 2 V |
| Kısa devre dayanımı | saat ayarı |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 V...30 V |
| Artakalan dalgalanma | % 10 |
| Boşta çalışma akımı | 10 mA |
| Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |
| Elektrik bağlantısı | 3 damarlı Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Boyut | 8x8x40 mm |
| Montaj türü | dişi diş ile aynı hizada |
| Ürün ağırlığı | 39 Gram |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|---|
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm krom kaplama nikel kaplı |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Koruma türü | IP67 |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ek sensör bilgilerinin seçimi | Özel tasarım |
| Elektrik çıkışı | NPN |
| Sensör modeli seçimi | Standart |