

# Kenetleme kartuşu KP-10-350

Ürün numarası: 178455

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Montaj konumu                         | herhangi bir   |
| Etkili yön ile sıkma tipi             | çift taraflı<br>Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır |
| Tasarım                               | Devirme diskleri   |
| Varyantlar                            | tek taraflı piston mili  |
| Çalışma basıncı                       | 1 MPa<br>10 Bar  |
| Serbest bırakma basıncı               | 0.3 MPa<br>3 Bar   |
| tutulacak yuvarlak malzeme            | 10 mm  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...80 °C   |
| Statik tutma kuvveti                  | 350 N  |
| Ürün ağırlığı                         | 50 Gram  |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Yay malzemesi                         | yay çeliği   |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum<br>eloksallı   |
| Sıkma çeneleri malzemesi              | Pirinç   |
| Piston malzemesi                      | POM  |