

Kenetleme kartuşu KP-20-2000

Ürün numarası: 178459

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Etkili yön ile sıkma tipi	çift taraflı Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır
Tasarım	Devirme diskleri
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	1 MPa 10 Bar
Serbest bırakma basıncı	0.3 MPa 3 Bar
tutulacak yuvarlak malzeme	20 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Statik tutma kuvveti	2000 N
Ürün ağırlığı	170 Gram
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Yay malzemesi	yay çeliği
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sıkma çeneleri malzemesi	Pirinç
Piston malzemesi	POM