


Fiziksel kurutma yöntemini kullanan kurutucu LDF-H2-G1/4-24

Ürün numarası: 178519

FESTO

Kuru ve temiz hava için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Soğuk rejene edilebilir adsorpsiyon kurutucu
Giriş basıncı	4 ... 10,5 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş yağsız hava
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Basınç çığ noktası	-40 °C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	DIN ISO 8573-1 göre 2.2.1
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	2 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	6.500 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm