


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SMPO-8E

Ürün numarası: 178563

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T oluğu için
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm prensibi	Manyetik
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-15 °C...60 °C
Anahtarlama değerinin yeniden üretilebilirliği	+/- 0,2 mm
Açma süresi	22 ms
Kapanma zamanı	52 ms
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla Yukarıdan oluğa yerleştirilebilir
Valf fonksiyonu	3/2
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	11 Gram
Gövde malzemesi	Alüminyum PA eloksallı yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durumu göstergesi	optik
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L