


Multi-pin soket konnektörü IMP1-SD-40

Ürün numarası: 18318

FESTO

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	18 ... 27 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	395 g
Bağlantı kesidi	1,5 mm ²
Elektriksel bağlantı	Soket 40-pin
Kablo bağlantısı	Pg29
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik Hafif alaşım - Pres Döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş