


# Yuvarlak kesitli silindir ESAG-25- -P

Ürün numarası: 183198


FESTO

Dişli saclı kapak

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Strok  | 1 ... 150 mm   |
| Piston çapı                                  | 25 mm  |
| Yastıklama                                   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Çalışma basıncı                              | 1,5 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                                | tek etkili<br>basılı                                     |
| Kullanım havası                              | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama     | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2  |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 80 °C  |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                | 270 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle              | 123 g  |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık          | 11,1 g   |
| 0 mm strokda ana ağırlık                     | 229 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle            | 6,2 g  |
| Pnömatik bağlantı                            | G1/8   |
| Kapak için malzeme bilgisi                   | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |
| Piston kolu için malzeme bilgisi             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |