

Yuvarlak kesitli silindir


ESAB-25- -P

Ürün numarası: 183203


FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, silindir eksenine aynı hizada hava bağlantısı

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 1 ... 150 mm |
| Piston çapı | 25 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 270 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 123 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 11,1 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 229 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 6,2 g |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |