

Yuvarlak kesitli silindir

ESAB-32- -P

Ürün numarası: 183223


FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, silindir eksenine aynı hizada hava bağlantısı

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 200 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	422 N
0 mm strokda hareket eden kütle	170 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	15,4 g
0 mm strokda ana ağırlık	340 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	8,9 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik