


Multi-pin soket konnektörü IMP1-SD-72-0,75

Ürün numarası: 18323

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	18 ... 27 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Operating voltage range AC	≤ 300 V
Operating voltage range DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	417 g
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Elektriksel bağlantı	72-pin Soket
Kablo bağlantısı	Pg29
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik Hafif alaşım - Pres Döküm
Material information for crimp connectors	Bakır alaşım Gümüşlenmiş