


Manometre MA-23-16-R1/8

Ürün numarası: 183898

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Manometre nominal boyut	23
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 Bar...16 Bar 0 000032...232 000032
Dalgalı yük faktörü	0.6
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP44
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	Pirinç
Kontrol camı malzemesi	PC
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	27 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok

Özellik	Değer
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)