

Manometre MA-40-16-N1/4-EN

Ürün numarası: 183908

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge ünitesi.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 16 bar
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	NPT1/4-18
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	ABS
Pencere camı malzeme bilgisi	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	70 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Oksijen yok Asetilen yok