



Ön pano valfi SV/O-3-PK-3X2

Ürün numarası: 184135

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x3/2 kapalı, tek durumlu
Standart nominal debi	70 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	2,5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	34 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR