


Kaplin EAMC-B-19-24-6-9

Ürün numarası: 184263

FESTO

Servomotorlu elektromekanik tahrik elemanları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	6 mm
Tutucu çapı 2	9 mm
Büyüklik	19
Nominal uzunluk	24 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,47 kgmm ²
Aktarılabilmir dönüş momenti	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun