



# Döner aktüatör DRVS-32-90-P

Ürün numarası: 1845719  
★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Büyükölük  | 32   |
| Yastıklama açısı                                       | 0,5 deg  |
| Dönme açısı  | 0 ... 90 deg   |
| Yastıklama   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Montaj pozisyonu                                       | istenildiği gibi   |
| Çalışma şekli  | çift etkili  |
| Tasarım yapısı   | Döner kanat  |
| Konum algılama   | Yaklaşım sensörü için                                    |
| Versiyonlar  | Muyulu mil   |
| Mpa işletim basıncı                                    | 0,2 ... 0,8 MPa  |
| Çalışma basıncı  | 2 ... 8 bar  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı | 3 Hz   |
| Kullanım havası  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama               | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                | 1 - Düşük paslanma                                       |
| PWIS uygunluğu   | VDMA24364-B2-L   |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması                  | F1a  |
| Temizlik seviyesi                                      | ISO sınıfı 6   |
| Çevre sıcaklığı  | 0 ... 60 °C  |
| Max. yanal kuvvet                                      | 75 N   |
| Max. radyal kuvvet                                     | 200 N  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork          | 10 Nm  |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti                    | 0,02 kgm <sup>2</sup>                                    |
| Ürün ağırlığı  | 928 g  |
| Bağlantı şekli   | Dişi dişli   |
| Pnömatik bağlantı                                      | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                                   | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, tahrik mili                                   | Çelik, nikel kaplı                                       |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                       | TPE-U(PU)  |
| Malzeme, muhafaza                                      | Basınçlı alüminyum döküm, boyalı                         |