


T-adaptörü FB-TA

Ürün numarası: 18498

FESTO

Valf- ve İnstalasyon-adalarının Fieldbus bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 10 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 30 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
Ürün ağırlığı	37 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket / Dişi soket M12x1 / M12x1 5-pin / 5-pin
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	5 mm
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplamalı ve kalaylanmış