


# Soket (diři)

## FBSD-WD-7

Ürün numarası: 18524

FESTO

Valf- ve İnstalasyon-adalarının Fieldbus bağlantısı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	25 g
Elektriksel bağlantı	Tasarım A M12x1 4-pinli Açılı Soket / Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kablo bağlantısı	Pg7
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 6 mm
Bağlantı kesidi	0,75 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz Beyaz bronz kaplı