

# Priz FBSD-WD-9

Ürün numarası: 18525

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	30 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Açılı soket / vidalı terminal A formu M12x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo bağlantısı	Pg9
İzin verilen kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	0.75 000013
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Bronz Beyaz bronz kaplama