


Yuvarlak kesitli silindir CRDSNU-3/4"- -P-A-S2


Ürün numarası: 185405

FESTO

korozyona dayanıklı, çift tarafı piston kolu.
DIN ISO 6432' ye uyumlu, temassız algılama için, Combi-tasarım, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,4 ... 13 "
Piston çapı	3/4"
Standarda dayalı	ISO 6432
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	158 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	158 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	43,9 g
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27