



Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/8-D-MINI-KE

Ürün numarası: 185755

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Boyut | Mini |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Dağıtım Modülü Basınç şalteri Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 22 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 1 Bar...16 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.15 Bar |
| Standart anma debisi | 720 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1000 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |