


# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-MIDI-KF

Ürün numarası: 185775

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer  |
|-----------------------------|--|
| Boyut                       | Midi   |
| Seri                        | D  |
| Çalıştırma emniyeti         | Kilitli döner düğme  |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti          | 40 µm  |
| Su tahliye                  | elle dönen   |
| Tasarım                     | Dağıtım Modülü<br>Basınç şalteri<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı       | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes   |
| Basınç göstergesi           | manometre ile  |
| Çalışma basıncı             | 1 Bar...16 Bar   |
| Basınç kontrol aralığı      | 0.5 Bar...12 Bar   |
| Maks. basınç histerezi      | 0.25 Bar   |
| Standart anma debisi        | 2920 l/min   |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                           |
| Akışkan sıcaklığı           | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı               | 2400 Gram  |
| Montaj türü                 | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                  |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1/2   |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm   |
| Kabuk malzemesi             | PC   |