



# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/8-D-MINI-KB

Ürün numarası: 185803

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	22 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	1 Bar...16 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...12 Bar
Maks. basınç histerezi	0.25 Bar
Standart anma debisi	650 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1200 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC