



# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-MINI-KF-A

Ürün numarası: 185842

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer  |
|-----------------------------|--|
| Boyut                       | Mini   |
| Seri                        | D  |
| Çalıştırma emniyeti         | Kilitli döner düğme  |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti          | 40 µm  |
| Su tahliye                  | tam otomatik   |
| Tasarım                     | Dağıtım Modülü<br>Basınç şalteri<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı<br>Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı       | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes   |
| Basınç göstergesi           | manometre ile  |
| Çalışma basıncı             | 3 Bar...12 Bar   |
| Basınç kontrol aralığı      | 2.5 Bar...12 Bar   |
| Maks. basınç histerezi      | 0.3 Bar  |
| Standart anma debisi        | 620 l/min  |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [-:--] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı           | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı               | 1800 Gram  |
| Montaj türü                 | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla  |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1/4   |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm   |

| Özellik         | Değer |
|-----------------|-------|
| Kabuk malzemesi | PC    |