

Şartlandırıcı FRC-1/4-D-MIDI-KF-A

Ürün numarası: 185844



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Manuel açma/kapatma valfi, filtre-regülatör, yağlayıcı, 24V DC bobinli (soket dahil değildir) açma/kapatma valfi, güvenli yol verme valfi, basınç anahtarlı (soket dahil değildir) dağıtıcı modül ve ayak bağlantısından oluşur.

Otomatik su boşaltmalı ve metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Büyükklük | Midi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 40 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Dağıtım modülü Basınç anahtarı Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı Güvenli yol verme valfi |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 43 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 3 ... 12 bar |
| Basınç ayar aralığı | 2,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,25 bar |
| Standart nominal debi | 1.060 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4.000 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |