



Vakum jeneratörü CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4

Ürün numarası: 185877

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum
Çalışma basıncı	2 Bar...10 Bar
Maks. vakum	85 %
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	264 Gram
Elektrik bağlantısı	Soket
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı plakası
Vakum portu	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm