

## T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTL-G1/8-4

Ürün numarası: 186168

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 2.8 mm  |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı<br>İtme-çekme prensibi                                       |
| Hazne boyutu                            | 10  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 Bar...6 Bar<br>-13.775 000032...87 000032                                   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 Bar...14 Bar<br>-13.775 000032...203 000032                                 |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika  |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4  |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C  |
| Nominal sıkma torku                     | 7 Nm  |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20   |
| Ürün ağırlığı                           | 15 Gram   |
| Çıkış sayısı                            | 2   |
| Besleme hattı sayısı                    | 1   |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW13  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış G1/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için  |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | PBT   |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM   |

| <b>Özellik</b>                      | <b>Değer</b>                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hortum contası malzemesi            | NBR                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |