


# Y diřli baęlantı

## QSY-G3/8-10

Ürün numarası: 186186

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	7,4 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	Y Őekli
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklıęa baęlı çalıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	15,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlıęı	42 g
Çıkıřların sayısı	2
Giriř hatların sayısı	1
Baęlantı Őekli	Dıř altıgen SW19
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř G3/8
Pnömatik baęlantı 2	10 mm hortum dıř çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik