


Çoklu dağıtıcı QSQ-G1/8-4

Ürün numarası: 186220

FESTO

360° yönlendirilebilir, 4 çıkış.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 2,6 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 6 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 14 bar |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 7 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Ürün ağırlığı | 20 g |
| Çıkışların sayısı | 4 |
| Giriş hatların sayısı | 1 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 4 mm hortum dış çapı için |
| Çözme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |