

Çabuk Bağlantı Rakoru QS-V0-G1/4-6

Ürün numarası: 186316

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 5 mm |
| Yangın testi malzeme | UL94 V-0 (gövde) UL94 V-0 (gevşetme halkası) |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032 |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Nominal sıkma torku | 9 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 17 Gram |
| Montaj türü | Dış altıgen SW17 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | siyah |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Dış contası malzemesi | Alüminyum PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | PBT |
| Hortum contası malzemesi | NBR |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---|
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik Pirinç |