


# L dişli bağlantı QSL-V0-G1/8-6

Ürün numarası: 186325

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Standart
Nominal genişlik	4,2 mm
Malzeme alev testi	UL94 V-0 (muhafaza) UL94 V-0 (gevşetme halkası)
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	15 g
Bağlantı şekli	Dış altıgen SW13
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	Siyah
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	Alüminyum PBT
Malzeme, sökme halkası	PBT
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik Pirinç