

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSL-V0-G3/8-8

Ürün numarası: 186331

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.7 mm
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (gövde) UL94 V-0 (gevşetme halkası)
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	15.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	33 Gram
Montaj türü	Dış altıgen SW19
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	siyah
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Dış contası malzemesi	Alüminyum PBT
Gevşetme halkası malzemesi	PBT
Hortum contası malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik Pirinç