


Basınç bölgesi besleme pleyti VIGZ-03-4,0

Ürün numarası: 18638
Üretimden kalkacak ürün

[Valf adası için](#)
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
[destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	36 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ürün ağırlığı	400 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Valfin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2