

# Yağlayıcı LOE-1/4-D-MIDI



Ürün numarası: 186479

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Metal koruma kavanozlu.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükklük                                | Midi  |
| Seri                                     | D   |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°  |
| Tasarım yapısı                           | oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı                       |
| Max. Yağ doldurma miktarı                | 110 cm <sup>3</sup>   |
| Kavanoz koruması                         | Metal korumalı kavanoz                                      |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 16 bar  |
| Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi      | 8 l/min   |
| Standart nominal debi                    | 2.800 l/min   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]<br>Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil                            |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma                                       |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Depolama sıcaklığı                       | -10 ... 60 °C   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]<br>Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                            | 630 g   |
| Bağlantı şekli                           | Aksesuarlı  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/4  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/4  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, çanak                           | PC  |