

Şartlandırıcı FRC-1/2-D-MAXI

Ürün numarası: 186505



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, 40 µm filtre, metal korumalı kavanoz.

Manuel su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Maxi |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 80 cm ³ |
| Filttrasyon derecesi | 40 µm |
| Kavanoz koruması | Metal korumalı kavanoz |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1 ... 16 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Standart nominal debi | 7.600 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.390 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |