



Yataklı silindir DFP-16-80-P-A

Ürün numarası: 186735
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	80 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Max. Hız	0,8 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,07 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	91 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	121 N
Hareket eden kütle	75 g
Ürün ağırlığı	263 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Material cover	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material piston rod	İslah çeliği