

# Yataklı silindir



## DFP-50-320-PPV-A-S2

Ürün numarası: 186790  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için.  
Çift tarafı piston kollu.

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	320 mm
Piston çapı	50 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Piston miliyle
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Max. Hız	1 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	22 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	884 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	884 N
Hareket eden kütle	3.169 g
Ürün ağırlığı	6.091 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Material cover	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material piston rod	İslah çeliği