


Baęlantı kablosu KMP2-03-E-X-26

Ürün numarası: 18683

FESTO

Kablo 1 - 99 mm uzunluklarda mevcuttur.
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Exemplary representation

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 300 V
Müsaade edilen akım deęeri	7,5 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Elektriksel baęlantı	Soket 26-pin
Kablo yapısı	26 x 0,75 mm ²
Kablo çapı	15 mm
Baęlantı şekli	Baęlantı somunu ile
Renk kodu, nüve izolasyonu	1'den 26'ya kadar ardışık sayılarla beyaz renkte numaralanmış siyah kablolar
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	CR Işık ve yağ dayanıklı
Gövde için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Nikel kaplı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı