

Baęlantı kablosu KM12-M12-GSGD-2,5

Ürün numarası: 18684

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Müsaade edilen akım deęeri	3,8 A
Koruma sınıfı	IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Elektriksel baęlantı	Erkek soket, düz / Diři soket, düz M12x1 / M12x1 4-pinli / 4-pinli
Kablo yapısı	4x0,25
Kablo uzunluęu	2,5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR