

Soket SEA-GS-M8

Ürün numarası: 18696

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	dışli kovan ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	9 Gram
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Düz soket / lehim bağlantısı
Çalışma gerilimi aralığı DC	60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Kablo bağlantısı	Sf7
İzin verilen kablo çapı	3.5 mm...5 mm
Bağlantı kesiti	0.25 000013
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı