

Manifold blok CPE14-PRSEO-2

Ürün numarası: 187830


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Compact Performance-serisine ait valfler için, PRS-hatları açık.

Bu manifoldda sadece G-tipi dış bağlantılı rakortlar kullanılabilir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	85 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş