


Kablo soketi ASI-SD-FK-M12

Ürün numarası: 18788

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 40 V
Müsaade edilen akım değeri	2 A
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	16,8 g
Bağlantı kesidi	1,5 mm ²
Elektriksel bağlantı	5-pinli Düz dişi soket / Birbirine geçme tekniği
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Renkli gövde	Siyah
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı