

Manifold


VIGI-04-D-1-NPT

Ürün numarası: 18838

FESTO

Valf adası için

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	149 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 4	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 5	NPT1/2-14
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm