


Manifold VIGI-04-D-2

Ürün numarası: 18839

FESTO

Valf adası için

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	UL - Recognized (OL)
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 4	G3/8
Pnömatik bağlantı 5	G3/4
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm