


Valf adası

IIFB-02-1/4-14-BU

Ürün numarası: 18862

FESTO

Tip 02 instalasyon adası, G1/4, Fieldbus bağlantılı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 single solenoid 5/2 bistable 5/3 pressurised 5/3 exhausted 5/3 closed |
| Standart nominal debi | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Electrical connection | Fieldbus Entegre edilmiş kontrolör |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 14 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Valf adası tipi | 02 |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Pilot basıncı beslemesi | harici dahili |
| Valf adası yapısı | Sabit mandal |
| Pilot basıncı | 1,5 ... 10 bar |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut |