

Vakum emiřli kavrayıcı ESG-10

Ürün numarası: 189171

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kiřisel deęerler konfigürasyonunuza baęlıdır.

Özellik	Deęer
Vantuz çapı	10 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Özel karakteristikler	Antistatik
Tasarım yapısı	Vakum baęlantısı üstte Vakum baęlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatörlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölç 3
Emme vantuzu řekli	yuvarlak düz Yuvarlak, körükler 1.5 sarım Yuvarlak, körükler 3.5 sarım
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-30 ... 200 °C
Vakum baęlantısı	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)