

# Vakum tutucu ESG-60

Ürün numarası: 189177

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz çapı	60 mm
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile uzun yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı yuvarlak derin yuvarlak, ekstra derin
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Ortam sıcaklığı	-30 °C...200 °C
Vakum portu	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan