

Vakum emiřli kavrayıcı ESG-100

Ürün numarası: 189179

FESTO



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kiřisel deęerler konfigürasyonunuza baęlıdır.

Özellik	Deęer
Vantuz çapı	100 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum baęlantısı üstte Vakum baęlantısı yanda Yükseklik dengeleyicili uzun yükseklik kompanzatorlü
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölük 5
Emme vantuzu řekli	yuvarlak düz Derin yuvarlak Yuvarlak, ekstra derin
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklıęı	-30 ... 200 °C
Vakum baęlantısı	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan®