


# Vantuz tutucu ESH-HA-2-PK

Ürün numarası: 189196

FESTO

Yükseklik dengeleyicisiz, vakum bağlantısı üstten, vantuz tutucunun bağlantısı ortadaki alt köşe somun ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0,169 cm <sup>3</sup>
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükölçü 2
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	7 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Vantuz bağlantısı	Çap 4 mm
Vakum bağlantısı	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR Çelik
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alımlı çelik