

Vantuz tutucu ESH-HA-6-G

Ürün numarası: 189202

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	7.234 cm ³
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 6
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	200 Gram
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M20x2
Vakum portu	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik